
U-Abdeckung BLine Select CX03


BLine Select CX03 Abdeckung satiniert U-Form 3000 mm für CT-Serie

Artikel-Nr.: 170384









AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abdeckung CT satiniert U-Form $170x170^{\circ}$ 67% PMMA L3000xB12,5xH8,8mm BILTON LEDON Technology U-Abdeckung BLine Select CX03 Artikel 170384 Die U-Abdeckung BLine Select CX03 ist mit allen Profilen aus der CT-Familie kombinierbar. Die Abdeckung besteht aus Kunststoff und hat eine satiniert Oberfläche mit einem Transmissionsgrad von 67 %. Abmessungen (L x B x H): 3000,0 mm x 12.5 mm x 8.8 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

U-Abdeckung BLine Select CX03

BLine Select CX03 Abdeckung satiniert U-Form 3000 mm für CT-Serie

Artikel-Nr.: 170384



MECHANISCHE DATEN

| Werkstoff | Kunststoff |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Breite [mm] | 12,5 |
| Länge [mm] | 3000,0 |
| Abdeckbreite [mm] | 12.5 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Längsabdeckung |
| Geeignet für | U - Profil |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | НВ |
| Oberflächenbehandlung | satiniert |

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C] | + 10 + 50 |
|---------------------------------|-----------|
| Wärmeleitkoeffizient | 70 |
| Durchlass/Transmissionsgrad [%] | 67 |

VERPACKUNGSINFORMATION

| EAN | 4250716913705 |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 170384 |
| Nettogewicht [g] | 49.5 |
| Bruttogewicht [g] | 49.5 |
| Bruttobreite [mm] | 12,5 |
| Bruttohöhe [mm] | 8,8 |
| Bruttolänge [mm] | 3000,0 |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
| Nettobreite [mm] | 12,5 |
| Nettohöhe [mm] | 8.8 |
| Nettolänge [mm] | 3000 |
| Ursprungsland | DE |
| | |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at